


# 体表面温度計測機能付顔認証リーダー

施設等の出入口に  
設置することで入室前の  
体表面温度測定ができ  
非接触一次検査が可能！




## ◆特徴

- ・ 温度計測範囲: 30 ° C ~ 45 ° C,
- ・ 計測誤差: ± 0.5 ° C
- ・ 認証距離: 0.5 ~ 1.5 m
- ・ 高速温度測定モード  
顔認証を行わず顔認識のみで  
体表面温度を計測
- ・ マスク着用アラーム  
利用者がマスクを着用していない  
場合、音声による警告を行います。  
入室は可能です。
- ・ マスク着用警告  
利用者がマスクを着用していない  
場合、音声による警告を行います  
入室も拒否されます。
- ・ 認証結果表示画面に  
温度測定結果も同時表示します。
- ・ 異常な温度を計測すると、  
音声による報知を行います。
- ・ 異常温度の計測をトリガーとして  
ドアの開閉をコントロール出来ます。

1

体表面温度計測機能付顔認証リーダーで  
非接触による体表面温度の測定



※37.5°C以上を  
検知設定した場合

判定温度を超えたら、  
アラーム警告  
(※設定で変更可能)

事務所  
施設など  
出入口

顔認証でドアの  
開錠設定可能



2

体温計などで  
手動による正確な  
体温の再測定  
(耳式体温計・水銀体温計等)




## ご注意

- 被験者の表面の温度分布を表示する装置です
- 被験者がウイルスに感染しているかを判断する機器ではありません。
- 被験者が体温計で測定する「体温」とは誤差があります。

- 室内と屋外の温度差が大きい環境下で、屋外から室内に入った直後の体表面温度は、「体温」から更に誤差が生じる場合がございます。
- 本機器の製造元は中国HIKVISION社です。米国政府のエンティティリストに登録されている企業です。

# 寸法図



# オプション

## 卓上金具 DS-DM0701BL



# 機器仕様

計測範囲	30 °C ~ 45 °C
センサー	非冷却式 (酸化バナジウム)
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
測定誤差	± 0.5 °C
計測距離	0.5 ~ 1.5 m
モニター	7インチ タッチスクリーン
カメラ	2MP デュアルレンズ
ネットワーク	有線LAN 10/100/1000 Mbps 自動選択式
インターフェース	ネットワーク、RS485、Wiegand、解錠信号、退室ボタン、ドア開閉センサー、タンパースイッチ/各1ずつ
カード登録枚数	6,000
顔登録枚数	6,000
イベント記録件数	100,000
カード認証	Mifare 1 カード/距離: 0~5cm/読取速度: 1秒未満
顔認証	距離: 0.5~1.5m/認証速度: 0.2秒未満(1人につき)
なりすまし排除機能	対応
音声案内	対応
電源	DC12V/2A
動作温度	0 °C ~ 50 °C (温度計測範囲: 10 °C ~ 35 °C の場合)
動作湿度	10 ~ 90% (結露なきこと)
動作環境	屋内かつ風の無い環境

**※感染後も発熱、発症しない感染症もあります。すべての感染症感染者を体表面温度でスクリーニングすることはできません。**

### 免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪や感染などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。⑧設置運用後、当該施設利用者の感染者発症・発熱

### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年5月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

販売店

東和レジスター兵庫販売株式会社  
〒655-0854 兵庫県神戸市垂水区桃山台3丁目22番19号1F  
TEL:078-752-1118 FAX:078-752-0788  
service@towa-hyogo.co.jp